




Merači vlažnosti



*Sušite predugo i time prodajete jeftinije? Usled prevelike vlažnosti se pojavila plesan?
Kupujete vodu po skupoj ceni proizvoda? Plaćate previsoke troškove sušenja?
Zbog plesnive hrane štete u prodaji?*

Merači vlažnosti

*smanjuju troškove sušenja
sprečavaju pojavu plesni i njenih posledica
sa svakim % manje, pšenica postaje lakša →jeftinija*

Merenja bez mehaničkih oštećenja

Rezultat merenja u roku par sekundi bez dodatne pripreme uzorka

Džepni format za alternativna merenja bez vage ili kompletan kofer

Instrument	Preciznost kalibracije	Merno područje	Sorte	Uzorak	PC-priključak
FS 2000	1,5 %	12 – 18 %	6	5 cm **	ne
FS 1	1,0 %	5 – 30 %	12	100 ml	ne
FS 2	0,6 %	5 – 40 %	14	300 g	ne
FS 4	0,4 %	0 – 50 %	36	300 g	da